

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNF: 10-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133406 10-32
GTIN	4062406209681
Klasa artykułu	11I

**Opis****Wykonanie:**

Wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do **bezpiecznego zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych**, a także **materiałach duplex**.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie**
- **Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer**
- **Parametryzowana przestrzeń na wióry zapewnia optymalne tworzenie wiórów i sztywność skręcania.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 4,83 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,1 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	0,794 mm
Ø otworu rdzenia	4,1 mm
liczba zwojów na cal	32

Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
długość całkowita L	70 mm
Rodzaj gwintu	UNF
Ø gwintu	4,83 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
głębokość gwintu	12,075 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 371
wielkość gwintu	10-32 UNF
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	TiAlN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczna obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik