

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, UNF: 6-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138010 6-40
GTIN	4062406209254
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.**

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 3,51 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 4 mm

Chwyt kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 2,95 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	4 mm
Rodzaj gwintu	UNF
głębokość gwintu	8,8 mm
skok gwintu	0,635 mm

wielkość gwintu	6-40 UNF
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
Ø gwintu	3,51 mm
długość całkowita L	56 mm
liczba rowków wiórowych	3
Chwył kwadratowy □	3 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	2,95 mm
norma	DIN 371
liczba zwojów na cal	40
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłódzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pieńścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik