

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap bardzo długi HSS-E-PM, AlTiX, G: G1/4 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137807 G1/4
GTIN	4062406209124
Klasa artykułu	11I

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintownik uniwersalny**, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**

Z bardzo długim chwytem.

**Zalety:**

Nadają się zwłaszcza do gwintowania w trudno dostępnych miejscach.

**Zastosowanie:**

**Do cylindrycznych gwintów rurowych** wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 13,16 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 11 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 11,8 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	32,9 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E

Ø otworu rdzenia	11,8 mm
skok gwintu	1,337 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	13,16 mm
wielkość gwintu	G1/4
liczba zwojów na cal	19
Ø chwytu D <sub>s</sub>	11 mm
długość całkowita L	200 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	Norma zakładowa
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik