

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNC:
7/16-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137857 7/16-14
GTIN	4062406210090
Klasa artykułu	11I

Opis**Wykonanie:**

Wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do **bezpiecznego zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych**, a także **materiałach duplex**.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksymalną odporność na zużycie.**
- **Powłoka TiAlN Multilayer najnowszej generacji.**
- **Parametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalne tworzenie wiórów i sztywność skręcania.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 11,11 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Chwył kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 9,4 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	100 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM

Ø chwytu D _s	8 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Ø gwintu	11,11 mm
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 376
liczba zwojów na cal	14
głębokość gwintu	27,78 mm
wielkość gwintu	7/16-14 UNC
Ø otworu rdzenia	9,4 mm
Chwył kwadratowy □	6,2 mm
skok gwintu	1,814 mm
liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	TiAlN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	45 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik

