

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, UNF: 1-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138010 1-12
GTIN	4062406209285
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.**

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

**HSS****Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 374

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 23,25 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	18 mm
Ø otworu rdzenia	23,25 mm
liczba rowków wiórowych	4

głębokość gwintu	63,5 mm
wielkość gwintu	1-12 UNF
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
długość całkowita L	140 mm
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
Liczba ostrzy Z	4
norma	DIN 374
Rodzaj gwintu	UNF
Ø gwintu	25,4 mm
liczba zwojów na cal	12
skok gwintu	2,117 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik