



Dane zamówienia

Numer katalogowy	142520 2-4,5
GTIN	4062406224226
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	4,5
Ø zewnętrzna	90 mm
Ø gwintu	50,8 mm
wysokość	36 mm
wielkość gwintu	2-4,5
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	UNC
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A