



Dane zamówienia

Numer katalogowy	142620 1.1/2-12
GTIN	4062406224257
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	12
Ø zewnętrzna	75 mm
Ø gwintu	38,1 mm
wysokość	20 mm
wielkość gwintu	1.1/2-12
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	UNF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A