



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 15X1,5
GTIN	4062406223656
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

wysokość	11 mm
Ø zewnętrzna	38 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	1,5 mm
wielkość gwintu	15 × 1,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe