



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 25X1,5
GTIN	4062406223663
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	55 mm
wysokość	16 mm
skok	1,5 mm
wielkość gwintu	25 × 1,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe