



Narzynki, BSP: W2.3/4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141550 W2.3/4
GTIN	4062406223953
Klasa artykułu	11K

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

Zastosowanie:

Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.

norma: EN 22568

liczba zwojów na cal: 3,5

Ø gwintu: 69,85 mm

Ø zewnętrzna: 120 mm

wysokość: 36 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	69,85 mm
kierunek skrawania	prawe
Klasa tolerancji	średnie
wielkość gwintu	W2.3/4

Ø zewnętrzna	120 mm
liczba zwojów na cal	3,5
wysokość	36 mm
Rodzaj gwintu	BSW
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
Rodzaj produktu	Narzynki