



## Uprząż bezpieczeństwa IGNITE TRION, typ:



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	098106
GTIN	4030281222286
Klasa artykułu	09F

### Opis

#### Wykonanie:

**Ignite Trion. Skuteczna uprząż.** Funkcjonalna i ergonomiczna dzięki asymetrycznym wyściółkom na biodrach i **składanym uchom trzymającym wg EN 358**, umożliwiającym pracę bez przeszkód. Nowy system zapobiega niepożądanemu poluznieniu uprząży. Szczególnie odpowiednia do stosowania w magazynie wysokich regałów.

Nowa seria uprząży Ignite z wyrafinowanymi detalami, takimi jak **wyściółka na ramiona i nogi**, wysokiej jakości zapięcia Oktalock równomiernie obciążające obie części. **Nawijanie pasa** odpowiada za pracę bez zakłóceń, podobnie **jak wskaźnik upadku**. Maks. dopuszczalna masa: 140 kg.

#### Zastosowanie:

Prace elewacyjne, stawianie rusztowań, konstrukcja stalowa, podnoszone pomosty robocze, nieustanne zabezpieczenie przed upadkiem.

#### Norma:

EN 361

Zusätzlich zertifiziert nach EN 358.

masa: 2,82 kg

### Opis techniczny

Seria	IGNITE
Wielkość fabryczna	M / XXL
obwód w biodrach	800-1300 mm
masa	2,82 kg
Rodzaj produktu	Szelki bezpieczeństwa