



## Szlifierki proste, Typ: GGS28LCE



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077265 GGS28LCE
GTIN	3165140584821
Klasa artykułu	03C

### Opis

#### Wykonanie:

Kompaktowa, poręczna szlifierka prosta do różnych zadań.

- **Układ elektroniczny Constant zapewnia stałą prędkość obrotową również przy dużym obciążeniu.**
- **Nowy system mocowania pozwala na mocowanie bez luzu ściernic trzpieniowych przy precyzyjnych pracach.**
- **Łagodny rozruch i KickBack Stop: rozpoznaje zablokowanie i natychmiast wyłącza maszynę.**
- **Szczotki węglowe wyłączające zapewniają ochronę silnika.**
- **Duża trwałość dzięki bezpośredniemu chłodzeniu i podwójnie uszczelnionym łożyskom kulkowym.**
- **6-stopniowe wstępne nastawianie prędkości obrotowej przy szlifowaniu różnych materiałów.**
- **Z długim, smukłym wrzecionem – szczególnie do pracy w trudno dostępnych miejscach.**

#### w dostawie::

Tuleja zaciskowa 6 mm, 2 klucze o rozwartości 19.

oznaczenie producenta: GGS 28 LCE

pobór mocy: 650 W

zakres prędkości obrotowej: 10000 - 28000 min<sup>-1</sup>

Maksymalna Ø tulejek zaciskowych: 6 mm

masa: 1,6 kg

maks. wibracje wg EN: 14 m/s<sup>2</sup>

### Opis techniczny

pobór mocy	650 W
oznaczenie producenta	GG5 28 LCE
masa	1,6 kg
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej	tak
maks. wibracje wg EN	14 m/s <sup>2</sup>
zakres prędkości obrotowej	10000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Maksymalna Ø tulejek zaciskowych	6 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Szlifierki proste