

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 12/11 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260906 12/11
GTIN	4045197805096
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 12/11 mm kod ISO uchwytu: STGCR/L 1212F11
pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 1102..
Szerokość funkcjonalna L₄: 16 mm
długość główki L₁: 19 mm
długość całkowita L: 80 mm
śruby mocujące: 269028 18

Opis techniczny

długość główki L ₁	19 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 1102..
wielk. płytki	11 mm
Wielkość chwytu	12 mm
kod ISO uchwytu	STGCR/L 1212F11
śruby mocujące	269028 18
długość całkowita L	80 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo i neutralne
rodzaj zastosowania	prawo
norma	DIN ISO 5610

chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10-elem.	269428
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 18	269028 18