

Garant**Grzechotki do nasadek bitów, gniazdo bitów: 1/4cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657932 1/4
GTIN	4062406229641
Klasa artykułu	61E

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Grzechotka dwukierunkowa, przestawna.**Zastosowanie:**

Do mocowania bitów z uchwytem 6-kątnym wg DIN ISO 1173, C 6,3 i E 6,3 (1/4 cala).

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Dane dot. zastos.:**Legenda do rysunku i równania:**

L_1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej

l_2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym

L_3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną

L_4 = wymiar końcówki wymiennej

L = długość całkowita narzędzia

T_1 = moment dokręcania do ustawienia

T_2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyłeń skorygować wymiary!

Obciążalność końcówek wymiennych jest zależna od rozwartości klucza i może być mniejsza niż obciążalność klucza dynamometrycznego.

Opis techniczny

szerokość b	17,5 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
obciążenie ciągłe	15 Nm
liczba zębów	60
gniazdo bitów	1/4 cal
chwyt trzpieniowy	9×12 mm
wymiar S	17,5 mm
wysokość h	12,4 mm
materiał	Stal chromowo-wanadowa
grzechotki przełączalne	tak
narzędzie z funkcją grzechotki	tak
Rodzaj produktu	Grzechotki do nasadek bitów