

**Garant****Przyrząd nastawczy, Typ: VGBASIC****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	355010 VGBASIC
GTIN	4062406229764
Klasa artykułu	31E

**Opis****Wykonanie:**

- Ekran dotykowy 10 cali z systemem operacyjnym Windows 10.
- Nacisk na intuicyjną i wyjątkowo łatwą obsługę.
- Regulacja precyzyjna obu osi (X/ Z).
- Precyzyjny stożek łożysk igiełkowych SK 50.
- Przyłącze sprężonego powietrza min. 5 bar.
- Kamera cyfrowa z powiększeniem 17-krotnym.
- Błąd ruchu obrotowego lub ruchu w płaszczyźnie wrzeciona maks. 5 µm.

**Zastosowanie:**

Do pomiarów i wstępnego ustawiania narzędzi na maszynie lub w centrum obróbkowym.

**w dostawie::**

stożek łożysk igiełkowych SK 50, program pomiarowy we wszystkich popularnych językach oraz spiralny wąż pneumatyczny o długości 3 metrów ze złączką wtykową 1/4 cala.

**Wyp. dodatkowe:**

- Szafka dolna nr 354767.
- Redukcje nr 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.
- Drukarka etykiet nr 085505 rozm. LW550.
- Etykiety nr 085565.
- Trzpień kalibracyjny nr 355105 rozm. 90 (w przypadku zastosowania narzędzi SK 50).
- Zacisk wrzeciona nr 355102 rozm. 1.
- Środek do czyszczenia krawędzi skrawających nr 354788.
- Pokrywa nr 354789 rozm. 1.

**Opis techniczny**

głębokość	260 mm
szerokość podstawy	580 mm
wysokość	710 mm
Obciążenie wrzeciona	50 kg
zakres pomiaru Z	400 mm
masa	40 kg
zakres pomiaru X	400 mm
szybkie przestawianie	pneumatyczne
metoda pomiarowa	Ekran dotykowy 10 cali do przetwarzania obrazu
sterowanie pomiarami	elektroniczny układ pomiar. sterowany przez PC
Szerokość całkowita	975 mm
Uchwyty podstawowe	SK 50
przyłącze	100-230 V / 50-60 Hz
dokładność pomiaru	0,01 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Seria	VG Basic
Rodzaj produktu	Przyrządy nastawcze