

Garant

Wiertła z VHM, chwyt walcowy, wielokierunkowe, DIN 6535 HA, diament, Ø DC m7: 2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	122512 2
GTIN	4045197654236
Klasa artykułu	11Y

Opis

Wykonanie:

Z **powłoką z diamentu krystalicznego sp³** najnowszej generacji, zapewniającą niezawodny proces obróbki **kompoz. włók., tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami węglowymi, szklanymi oraz grafitu. Z kątem wierzchoł. 90°** i specjalną geometrią **dla uniknięcia rozwarstwienia.**

z łysinką prowadzącą do materiałów z wielokierunkowym przebiegiem włókien.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Dostarczane w **wymiarach 1/100** zgodnie z tabelą.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 11 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s : 4 mm

posuw f w tworzywach sztucznych wzmocnianych włóknem szklanym i węglowym: 0,04 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w tworzywach sztucznych wzmocnianych
włóknem szklanym i węglowym

0,04 mm/obr,

tolerancje chwytu

h6

Ø nom. D _c	2 mm
Liczba ostrzy Z	2
Długość rowków wiórowych L _c	14 mm
Tolerancja Ø nominalnej	m7
Ø chwytu D _s	4 mm
długość całkowita L	50 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	11 mm
powłoka	diament
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
głębokość wiercenia do	5×D
kąt wierzchołkowy	90 stopni
chwyt	DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	czarny
Rodzaj produktu	Wiertła kręte