

**Wiertarka pneumatyczna, oznaczenie producenta: D2116Q****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079051 D2116Q
GTIN	7322590013288
Klasa artykułu	03R

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie dane techniczne odnoszą się do ciśnienia **6,3 bar** i podanej \varnothing wewnętrznej węża. Seria wydajnych i bardzo płynnie pracujących wiertarek o pistoletowym kształcie o wydajności wiercenia do 13 mm w stali. Odpowiednie prowadzenie powietrza przez uchwyt zapobiega zawirowaniom wiórów. Z uchwytem wiertarskim szybkomocującym.

w dostawie::

Konieczne złączki, klucze, instrukcje obsługi, wykazy części zamiennych itp.

Z **uchwytem wiertarskim szybkomocującym**.

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

moc przekazywana: 350 W

maksymalna prędkość obrotowa: 0 - 2400 min⁻¹

zakres mocowania uchwytu szybkomocującego: 1,5 - 10 mm

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 600 l/min

Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza: 1/4" BSP cal

zalecana średnica węża (\varnothing wewn.): 10 mm

Opis techniczny

zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 10 mm
poziom natężenia dźwięku przy pracy	82 dB(A)

maksymalne zapotrzebowanie powietrza	600 l/min
masa	1 kg
maksymalna prędkość obrotowa	0 - 2400 min ⁻¹
oznaczenie producenta	D2116Q
zalecana średnica węża (Ø wewn.)	10 mm
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
długość	211 mm
moc przekazywana	350 W
Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza	1/4" BSP cal