



Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt A, BT 40 A = 100, \emptyset trzpienia d1: 27mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302917 27
GTIN	4062406229993
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

Chwył stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie chwytły poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min. Kształt A.

Zastosowanie:

Z wpustem pasowanym do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.

Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezarskich wg DIN 1830.

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308802. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.

Opis techniczny

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	27
\emptyset zewn. D	48 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
wymiar A długości wysięgu	100 mm
\emptyset trzpienia d ₁	27 mm

Karta danych

Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	27
Ø mocowania D ₁	27 mm
adapter	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów