

**HOLEX****Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt A, BT 50 A = 100, ø trzpienia d<sub>1</sub>: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302957 16
GTIN	4062406231019
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

Chwył stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min. Kształt A.

**Zastosowanie:**

**Z wpustem pasowanym** do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.

**Z pierścieniem zabierakowym** do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezarskich wg DIN 1830.

**w dostawie::**

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

**wskazówka:**

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.

Ø zewn. D: 32 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 16

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 16

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 16

**Opis techniczny**

ø trzpienia d <sub>1</sub>	16 mm
----------------------------	-------

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	16
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	16
Ø zewn. D	32 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	16
adapter	BT 50 A = 100
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów