

HOLEX**Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt A, BT 50 A = 100, ø trzpienia d1: 27 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302957 27
GTIN	4062406231033
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Chwyt stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.
Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min. Kształt A.

Zastosowanie:

Z wpustem pasowanym do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.
Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezarskich wg DIN 1830.

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.

Ø zewn. D: 48 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 27

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 27

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 27

Opis techniczny

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	27
---	----

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	27
Ø zewn. D	48 mm
ø trzpienia d ₁	27 mm
adapter	BT 50 A = 100
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów