



## Uchwyty do głowic frezarskich kształt A, BT 40 A = 100, $\varnothing$ trzpienia $d_1$ : 16 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	303027 16
GTIN	4062406231057
Klasa artykułu	32A

### Opis

#### Wykonanie:

Chwył stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.  
Wszystkie chwyt poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min. Kształt A.

#### w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

$\varnothing$  zewn. D: 38 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 16

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 16

### Opis techniczny

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	16
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	16
$\varnothing$ zewn. D	38 mm
$\varnothing$ trzpienia $d_1$	16 mm
adapter	BT 40 A = 100
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	JIS B6339

Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich