



Uchwyty do głowic frezarskich kształt A, BT 40 A = 100, \varnothing trzpienia d1: 32 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	303027 32
GTIN	4062406231088
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

Chwył stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.
Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min. Kształt A.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

\varnothing zewn. D: 78 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 32

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 32

Opis techniczny

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	32
\varnothing zewn. D	78 mm
\varnothing trzpienia d ₁	32 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	32
adapter	BT 40 A = 100
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	JIS B6339

Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich