

**HOLEX****Wiertła wysokowydajne z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø DC h7: 4,4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122635 4,4
GTIN	4045197394125
Klasa artykułu	12E

**Opis****Wykonanie:****Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -**

dzięki temu ścin skrawający wykazuje

**dużą dokładność centrowania.****Proste główne krawędzie skrawające** z lekkim zaokrągleniem i wyjątkowy kształt rowków wiórowychdają **krótkie wióry.****Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia  $1,5 \times \varnothing$  nominalna.**wskazówka:**Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .**DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!****Zalecany jest nowy wyrób nr 122777.**

chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar

norma: DIN 6537

Tolerancja  $\varnothing$  nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja  $\varnothing$  nominalnej: h7zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 29,4 mm

długość całkowita L: 74 mm

 $\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 6 mmposuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/obr,**Opis techniczny**

Długość rowków wiórowych $L_c$	36 mm
posuw $f$ w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/obr,
tolerancje chwytu	h6
$\varnothing$ nom. $D_c$	4,4 mm
Liczba ostrzy $Z$	2
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h7
$\varnothing$ chwytu $D_s$	6 mm
długość całkowita $L$	74 mm
norma	DIN 6537
zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$	29,4 mm
powłoka	TiN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
głębokość wiercenia do	6×D
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte