

**frezarka do krawędzi ręczna, Typ: KFH17-15R****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078125 KFH17-15R
GTIN	4014586892733
Klasa artykułu	03F

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalna frezarka do krawędzi z technologią Booster do optymalnego przygotowywania połączeń spawanych oraz kolejnych warstw. Frezarka do krawędzi maks. 15 mm

Z **technologią sprężynową**: Amortyzacja sił obrotowych poprawia bezpieczeństwo pracy dzięki niewielkim wibracjom.

Zastosowanie:

Do wykonywania faz i promieni na materiałach płaskich, blachach i pojemnikach, krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych, profili konturów oraz do zaokrąglania otworów.

w dostawie::

1 maszyna (bez głowicy frezarskiej, bez rolki prowadzącej, bez płytek skrawających), 6 śrub zaciskowych, 1 pasta miedziana, 1 klucz trzpieniowy 6-kątny 5 mm, 1 wkrętak do śrub Torx TX 15, 1 walizka narzędziowa z tworzywa.

wskazówka:

Niezbędne wyposażenie jest dostępne w naszym eSklepie.

Opakowanie: Walizka transportowa

pobór mocy: 1700 W

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2300 - 7500 min⁻¹

Ø tarczy: 137 mm

długość przewodu: 4 m

kąt sfazowania: 30 stopni

kąt sfazowania: 45 stopni

Opis techniczny

masa	6,4 kg
------	--------

pobór mocy	1700 W
promień	3 mm
oznaczenie producenta	KFH 17-15 R
długość przewodu	4 m
Ø tarczy	137 mm
kąt sfazowania	30 stopni
kąt sfazowania	45 stopni
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2300 - 7500 min ⁻¹
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Maszyna do okrawania i fazowania

Akcesoria

Rolka prowadząca Typ 6430300401	078136 6430300401
Rolka prowadząca Typ 6430300201	078136 6430300201
Frezarka do krawędzi Typ 6430100401	078137 6430100401
Zestaw płytek skrawających Typ 6430200401	078138 6430200401
Zestaw płytek skrawających Typ 6430200601	078138 6430200601
Zestaw śrub zaciskowych do frezarek do krawędzi Typ 3135007500	078139 3135007500