



Korpusy wytaczaków GARANT Master Mute z amortyzacją drgań, 11×D, System / ø chwytu: QC/20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264894 QC/20
GTIN	4062406231200
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Z przyłączem wody chłodzącej G1/4 cala.
Chwyt wzmacniany węglkami spiekаныmi.

w dostawie::

Adapter redukujący z G1/4 cala na G1/8 cala.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H + \text{ przesunięcie osi F głowicy skrawającej.}$
chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

długość całkowita L_{ges} : 260 mm

niepodlegający mocowaniu obszar S: 119 mm

zalecany odcinek mocowania: 80 mm

Zestaw śrub montażowych: 269026 1

Opis techniczny

System	QC
długość całkowita L_{ges}	260 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	119 mm
zalecany odcinek mocowania	80 mm
Zestaw śrub montażowych	269026 1
Wewnętrzna głębokość toczenia do	11×D

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Zestaw śrub mocujących, 10 el. Typ 1	269026 1
--------------------------------------	----------