



## Wiertła wysokowydajne z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m7: 19 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	122406 19
GTIN	4045197425157
Klasa artykułu	12E

### Opis

#### Wykonanie:

#### Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -

dzięki temu ścin skrawający wykazuje

**dużą dokładność centrowania. Proste główne krawędzie skrawające** z lekkim zaokrągleniem i wyjątkowy kształt rowków wiórowych dają **krótkie wióry**.

#### Zalecenie:

#### Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia  $1,5 \times \text{Ø}$  nominalna.

#### wskazówka:

Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar

norma: DIN 6537 K

Tolerancja Ø nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: m7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 50,5 mm

długość całkowita L: 131 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 20 mm

posuw f w stali INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/obr,

### Opis techniczny

tolerancje chwytu	h6
posuw f w stali INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/obr,

Ø nom. D <sub>c</sub>	19 mm
Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>	79 mm
Liczba ostrzy Z	2
Tolerancja Ø nominalnej	m7
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
długość całkowita L	131 mm
norma	DIN 6537 K
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub>	50,5 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
głębokość wiercenia do	4×D
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte