

Garant**Gwintowniki maszynowe HSS-E, waporyzowane, M: M3,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132640 M3,5
GTIN	4045197072290
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:**

Duże nacięcie w nakroju.
Część prowadząca z rowkami smarnymi, ale bez rowków wiór.

wielk. M2,3; M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN. **klasa tolerancji: ISO 2 6H**

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,6 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 4 mm

Chwyt kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 2,9 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	2,9 mm
Ø gwintu	3,5 mm
skok gwintu	0,6 mm
Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	8 stopni
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 371

Ø chwytu D _s	4 mm
długość całkowita L	56 mm
Chwyt kwadratowy □	3 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	10,5 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M3,5
powłoka	waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik