

**HOLEX®****Narzynki HSS-E, MF: 10X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141075 10X1
GTIN	4062406233594
Klasa artykułu	12K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.**

**nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°. Do obróbki stali nierdzewnych i o wysokiej wytrzymałości.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1 mm

Ø zewnętrzna: 30 mm

wysokość: 11 mm

**Opis techniczny**

skok	1 mm
wielkość gwintu	M10×1
Ø zewnętrzna	30 mm
wysokość	11 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki