

HOLEX®**Narzynki HSS-E, MF: 10X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141075 10X1,25
GTIN	4062406233600
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.**

nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°. Do obróbki stali nierdzewnych i o wysokiej wytrzymałości.

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,25 mm

Ø zewnętrzna: 30 mm

wysokość: 11 mm

Opis techniczny

wysokość	11 mm
wielkość gwintu	M10×1,25
Ø zewnętrzna	30 mm
skok	1,25 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj produktu	Narzynki