

Garant**Szyna podstawowa do przyrządu montażowego, Typ: 200****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	358565 200
GTIN	4062406343545
Klasa artykułu	31P

Opis**Wykonanie:**

System konstrukcji modułowej składający się z szyn podstawowych, elastycznych modułów narzędziowych do blokowania na szynach podstawowych oraz system regulacji lub pomiaru wysokości.

Wszystkie komponenty wykonano z eloksalowanego aluminium wysokiej jakości.

Zaleta:

- **Czyste, uporządkowane stanowisko pracy – wszystkie przyrządy montażowe w jednym miejscu.**
- **Konstrukcja modułowa – szynę podstawową można rozszerzyć w dowolnym momencie przez bezpośredni montaż.**
- **Elastyczność – dwa różne modele narzędzi (sztywne lub obrotowe).**
- **Szybka i łatwa obsługa – dźwigienka blokująca na modułach narzędziowych, przesuwanie przyrządu nastawczego po szynie podstawowej.**
- **Perforacja GARANT Easyfix na tylnej ścianie szyny podstawowej – przyrządy do przechowywania nanosi się bezpośrednio na przyrząd montażowy.**
- **W 100% mocne i bezpieczne osadzenie uchwytu narzędziowego – bez kiwania, ochrona stożka mocującego.**

Zastosowanie:

- **Montaż / demontaż wszystkich elementów wyposażenia uchwytu narzędziowego.**
- **Przejmowanie / kopiowanie istniejących długości narzędzia.**

- **Pomiar długości narzędzia.**
- **Przechowywanie drobnych części dzięki GARANT Easyfix.**

w dostawie::

1× płyta do montażu na ścianie Easyfix nr 955825 2, kątownik montażowy z osłoną do mocowania szyny podstawowej, np. na stole warsztatowym.

Wyp. dodatkowe:

Moduł narzędziowy nr 358575 i 358580, regulacja wysokości nr 358585.

długość: 200 mm

szerokość: 40 mm

wysokość: 160 mm

Opis techniczny

wysokość	160 mm
szerokość	40 mm
długość	200 mm
materiał	Aluminium
Rodzaj produktu	Przyrządy montażowe