

HOLEX®**Narzynki, M: M24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140460 M24
GTIN	4062406233433
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości ≥ M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odproe. wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane**, kąt natarcia ok. 15°.

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 3 mm

Ø zewnętrzna: 55 mm

wysokość: 22 mm

Opis techniczny

skok	3 mm
wielkość gwintu	M24
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	22 mm
Ø zewnętrzna	55 mm

Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki