

**Suwmiarki cyfrowe TWIN-CAL IP67, zestaw 3-el., zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	405520 150
GTIN	4067263132714
Klasa artykułu	45A

**Opis****Wykonanie:**

- Łatwe prowadzenie suwaka po szynie umożliwia lekką i równomierną, płynną pracę.
- Solidna konstrukcja zapewnia trwałość i długotrwałą stabilność wyników.
- Wysoki stopień ochrony przed pyłem i cieczami.
- Łatwy odczyt dzięki dużej, kontrastowej skali okrągłej.
- Wysoka trwałość baterii eliminuje konieczność częstej wymiany.

**Opis techniczny**

typ baterii	Baterie guzikowe
granica błędu	0,03 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
z głębokościomierzem	tak
odczyt	0,0005 cal
długość szczęk	40 mm
wymiar głębokości	płaskie
Liczba dołączonych baterii	1
układ Stand-by	tak
czas pracy	12000 godziny
automatyczne wyłączenie	tak

## Karta danych

ogniwa słoneczne	nie
Kalibracja	A1
stopień ochrony IP	IP 67
odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
złącze	TESA Link Connector TLC
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

### **Odpowiednie produkty**

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/405520-150>