

Garant**ANGX10T308ZEER, HB9540, Typ: ST1400**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	213066 ST1400
GTIN	4062406355456
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Dwustronne 2-ostrzowe płytki skrawające. Wysokie parametry podłoży oraz innowacyjne kształty narzędzi gwarantują optymalne efekty produkcji.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$.

Promień programowany przy $a_{p,max}$: 1,6 mm

posuw f_z na ząb: 0,9 mm

Opis techniczny

typ	ST1400
posuw f_z na ząb	0,9 mm
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ANGX10T308ZEER
Gatunek	HB9540
Materiał ostrza	HM

zalecana głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Promień programowany przy $a_{p \text{ max}}$	1,6 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania