

Garant**ANGX10T308ZEER, HB9540, Typ: UNI**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	213075 UNI
GTIN	4062406355494
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Dwustronne 2-ostrowe płytki skrawające. Wysokie parametry podłoży oraz innowacyjne kształty narzędzi gwarantują optymalne efekty produkcji.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$.

Promień programowany przy $a_{p,max}$: 1,6 mm

Opis techniczny

typ	UNI
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ANGX10T308ZEER
Gatunek	HB9540
Materiał ostrza 	HM
zalecana głębokość skrawania $a_{p,max}$	0,8 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	1 mm
Promień programowany przy $a_{p\text{ max}}$	1,6 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania