

Garant
Rozwiertaki NC H7, bez powłoki, Ø nom. DC: 1,7 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	162900 1,7
GTIN	4045197089564
Klasa artykułu	110

Opis
Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, zbliżone do DIN 212, chwyt prosty, do znormalizowanych uchwytów, zwłaszcza do zacisków hydraulicznych albo uchwytów precyzyjnych. Wysoka dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu. Nie trzeba stosować uchwytów specjalnych.

Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

≤ Ø rozm. 1,7 z 3 zębami, ≥ Ø rozm. 1,8 – parzysta liczba zębów i nierówna podziałka zębów. ≤ Ø rozm. 3,7 – obustronne kły centrujące, ≥ Ø rozm. 3,8 – obustronne nakiełki centrujące.

Tolerancje wykonawcze rozwiertaków wg DIN 1420 dla tolerancji otworów H7.

wskazówka:

Rozwiertaki w **rozmiarach 1/100**, patrz nr **162902**.

Rozwiertaki o **średnicy i tolerancji wg wskazania**, patrz nr **162951**

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Tolerancja Ø otworu: H7

Liczba ostrzy Z: 3

Tolerancja Ø otworu: H7

długość ostrzy L_c: 9 mm

Długość wysięgu L₁: 20 mm

długość całkowita L: 43 mm

Liczba ostrzy Z: 3

Ø chwytu D_s: 2 mm

Opis techniczny

posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,1 mm/obr,
Długość wysięgu L ₁	20 mm

Ø nom. D _c	1,7 mm
tolerancje chwytu	h6
Ø chwytu D _s	2 mm
długość całkowita L	43 mm
długość ostrzy L _c	9 mm
Liczba ostrzy Z	3
zalecana Ø otworu w stali < 750 N/mm ²	1,6 mm
Tolerancja Ø otworu	H7
Wymiar dolny ostrza	0,004 mm
Wymiar górny ostrza	0,008 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami