

**Garant****Zestaw szczypiec do elektroniki 4-elem., liczba szczypiec: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	700161 4
GTIN	4062406239213
Klasa artykułu	71A

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjnie wytłaczane obie części szczypiec są połączone dokładnie przez starannie obrobione otwory i szlifowane powierzchnie. Sposób cięcia zbliżony do cięcia nożycowego. Ze sprężyną rozwierającą zapewniającą wygodną pracę. **Nasadki 2-komponentowe** z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne. **Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).**

**Materiał:**

Ze stali węglowej (C70), precyzyjnie wykrawanej i obrobionej cieplnie z matową, fosforowaną powierzchnią.

**w dostawie::**

1 boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych nr 726682

(wąska główka – 9,5 mm): wielk. 130

1 ukośne szczypce tnące do elementów elektronicznych nr 726702

(normalna główka – 13,5 mm): wielk. 135

1 szczypce płaskie do elementów elektronicznych nr 727142: wielk. 145

1 szczypce igłowe do elementów elektronicznych nr 727162: wielk. 155

**Opis techniczny**

liczba szczypiec	4
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
skos ostrza	bez waty
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne

## Akcesoria

Szczypce płaskie do elem. elektr. długość całkowita 135 mm	727142 135
Boczne szczypce tnące do elem. elektr., wąskie długość całkowita 130 mm	726682 130
Boczne szczypce tnące do elem. elektr, gładkie cięcie, silniejsze ostrza długość całkowita 135 mm	726702 135