

Garant**VC.T 160404, Gatunek: HB730-1**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 261458 HB730-1 |
| GTIN | 4062406239480 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

VC.T 160404 HB730-1 Gatunek: HB730-1

Łamacz wiórów: XUM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 4 mmposuw f : 0,15 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 25 - 175 m/min

Opis techniczny

| | |
|--|----------------|
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$ | 0,25 mm |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ | 2,5 mm |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 25 - 175 m/min |
| Gatunek | HB730-1 |
| Materiał ostrza | HM |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |

| | |
|---|--|
| posuw f | 0,15 - 0,25 mm/obr, |
| powłoka | Nano-PVD |
| głębokość skrawania a _p | 0,4 - 4 mm |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| promień naroża | 0,4 mm |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VCMT 160404 |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| Zastosowanie główne | UNI |
| Łamacz wiórów | XUM |
| tolerancja | M |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |