

HOLEX®**Brzeszczot do piły taśmowej do metalu 27×3660, liczba zębów na cal: 3/4H****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	173755 3/4H
GTIN	4045197275646
Klasa artykułu	12S

Opis**Wykonanie:**

HOLEX – piła taśmowa produkcyjna, o dużej wydajności cięcia.

Zastosowanie:

Uzębienie mieszane 0° – nie generuje drgań, do dużego zakresu przekrojów poprzecznych (do rur i profili, do materiału pełnego do maks. 70 mm).

Uzębienie mieszane 10° – uniwersalne do dużego zakresu przekrojów poprzecznych (do materiału pełnego od 50 mm).

Uzębienie normalne 0° – do małych i średnich przekrojów poprzecznych, do maks. 70 mm długości zazębienia.

Uzębienie normalne 10° – do większych przekrojów poprzecznych od 50 mm długości zazębienia.

wskazówka:

>**Docieranie nowego brzeszczotu:** zob. „Poradnik obróbki skrawaniem“ GARANT nr 110010 i strona informacyjna.

Materiał ostrza

 : HSS Co 8

kształt zębów i kąt natarcia: mieszane 10°

szerokość: 27 mm

Grubość: 0,9 mm

długość: 3660 mm

Opis techniczny

długość	3660 mm
szerokość	27 mm
Grubość	0,9 mm
kształt zębów i kąt natarcia	mieszane 10°
Materiał ostrza 	HSS Co 8