

Garant**DC.T 070202, Gatunek: HB730-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260449 HB730-1
GTIN	4062406239473
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 070202 HB730-1 Gatunek: HB730-1

Łamacz wiórów: XUM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 3,3 mmposuw f : 0,15 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 35 - 230 m/min**Opis techniczny**

Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT 070202
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	1,75 mm
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,4 - 3,3 mm
posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,

Gatunek	HB730-1
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	35 - 230 m/min
powłoka	Nano-PVD
Łamacz wiórów	XUM
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,15 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	UNI
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia