

Garant**CC.T 09T304, Gatunek: HB730-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260150 HB730-1
GTIN	4062406239466
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 09T304 HB730-1 Gatunek: HB730-1

Łamacz wiórów: XUM

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,8 - 2 mmposuw f : 0,15 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 35 - 230 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	XUM
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	35 - 230 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
Gatunek	HB730-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,8 - 2 mm
powłoka	Nano-PVD
posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	UNI
Materiał ostrza 	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia