

**EWS****Oprawki do przecinaków VDI, wysokość przecinaka 26, Ø chwytu d1: 30 mm**

## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 319148 30     |
| GTIN             | 2050002039995 |
| Klasa artykułu   | 31V           |

## Opis

### Wykonanie:

Do zastosowania na tokarkach CNC Gildemeister CTX z głowicą rewolwerową o osi pionowej.

- **Z uzębieniem podwójnym na chwycie VDI, wersja lewa lub prawa.**
- **Kulista dysza rozpryskowa zapewnia optymalne chłodzenie ostrza.**
- **Zaciskanie oprawki miedzowej w listwie zaciskowej.**
- **Regulacja wysokości  $\pm 1$  mm.**

### Zastosowanie:

Do mocowania przecinaków różnych producentów SH 32.

### Pasuje do :

DMG Gildemeister CTX.

### wskazówka:

Rozm. 30-UEK i 40-UEK, wersja odwrócona.

szerokość B<sub>1</sub>: 35 mm

szerokość B<sub>2</sub>: 60 mm

szerokość B<sub>3</sub>: 48 mm

L<sub>1</sub>: 85,5 mm

wysokość H: 50 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 30

## Opis techniczny

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 30                 |
| L <sub>1</sub>              | 85,5 mm                |
| szerokość B <sub>1</sub>    | 35 mm                  |
| wysokość H                  | 50 mm                  |
| szerokość B <sub>2</sub>    | 60 mm                  |
| szerokość B <sub>3</sub>    | 48 mm                  |
| Rodzaj produktu             | Uchwyt narzędziowy VDI |