

**EWS****Oprawki do przecinaków VDI, wysokość przecinaka 32, Ø chwytu d1: 30-UEK mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	319149 30-UEK
GTIN	2050002040045
Klasa artykułu	31V

## Opis

### Wykonanie:

Do zastosowania na tokarkach CNC Gildemeister CTX z głowicą rewolwerową o osi pionowej.

- **Z uzębieniem podwójnym na chwycie VDI, wersja lewa lub prawa.**
- **Kulista dysza rozpryskowa zapewnia optymalne chłodzenie ostrza.**
- **Zaciskanie oprawki miedzowej w listwie zaciskowej.**
- **Regulacja wysokości  $\pm 1$  mm.**

### Zastosowanie:

Do mocowania przecinaków różnych producentów SH 32.

### Pasuje do :

DMG Gildemeister CTX.

### wskazówka:

Rozm. 30-UEK i 40-UEK, wersja odwrócona.

szerokość B<sub>1</sub>: 35 mm

szerokość B<sub>2</sub>: 60 mm

szerokość B<sub>3</sub>: 48 mm

L<sub>1</sub>: 85,5 mm

wysokość H: 50 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 30

## Opis techniczny

L <sub>1</sub>	85,5 mm
szerokość B <sub>1</sub>	35 mm
wysokość H	50 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
szerokość B <sub>3</sub>	48 mm
szerokość B <sub>2</sub>	60 mm
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI