

Garant**Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt B, bez powłoki, MF: 7X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132830 7X0,75
GTIN	4045197072986
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 5,5 mm

Chwył kwadratowy □: 4,3 mm

Ø otworu rdzenia: 6,2 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	7 mm
skok gwintu	0,75 mm
Ø otworu rdzenia	6,2 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	5,5 mm
długość całkowita L	80 mm

Chwył kwadratowy □	4,3 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 374
głębokość gwintu	14 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M7×0,75
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik