

HOLEX®
Oprawki HD krótkie, smukłe, HSK-A 100, Ø mocowania D1: 10 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	307517 10
GTIN	4062406242060
Klasa artykułu	32A

Opis
Wykonanie:

- osiowa regulacja długości narzędzia, odcinek przesuwu 10 mm
- z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrządzie nastawczym).

Zastosowanie:

- do wiercenia, rozwiercania i frezowania
- umożliwiają wysoką wydajność skrawania (z wyjątkiem obróbki ciężkiej).

Wyp. dodatkowe:

Tulejki pośrednie nr 302135-302180, rurka do doprowadzenia chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.

wskazówka:

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

Ø D₂: 30 mm

Ø zewn. D: 50 mm

L₃: 42 mm

odcinek przesuwu V: 10 mm

gwint M: M8×1

Opis techniczny

odcinek przesuwu V	10 mm
--------------------	-------

Ø D ₂	30 mm
wymiar A długości wysięgu	90 mm
gwint M	M8×1
Ø zewn. D	50 mm
L ₃	42 mm
Ø mocowania D ₁	10 mm
adapter	HSK-A 100
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-7
Kształt	A
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Akcesoria

Wyciory walcowe z tworzywa sztucznego Ø czopu 10 mm	343720 10
---	-----------