

Garant**Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt B, bez powłoki, MF: 2,5X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132830 2,5X0,35
GTIN	4045197072917
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 1,8 mm

Ø otworu rdzenia: 2,15 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	2,5 mm
Ø otworu rdzenia	2,15 mm
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	0,35 mm
Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D _s	1,8 mm
długość całkowita L	50 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H

Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 374
głębokość gwintu	5 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M2,5×0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik