



### Kulka do czyszczenia, Ø chwytu d1: 20mm



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 358952 20     |
| GTIN             | 4060576125374 |
| Klasa artykułu   | 33T           |

#### Opis

##### Zalety:

- **Korzystna cenowo jednostka umożliwiająca elastyczną automatyzację maszyny.**
- **Szybkie, automatyczne czyszczenie umożliwiające maksymalne wykorzystanie maszyny.**
- **Dodatkowy nakład czasu zostaje zredukowany do minimum.**
- **Większe bezpieczeństwo operatora maszyn.**
- **Zakres roboczy 360°.**
- **Do mocowania w dowolnych systemach uchwytów narzędziowych w chłodzeniem wewnętrznym.**

##### Funkcja:

Urządzenie do czyszczenia jest napędzane hydraulicznie cieczą maszynową (filtrowaną, maks. rozmiar cząstek 30 µm) lub pneumatycznie, filtrowanym sprężonym powietrzem wg ISO 8573-1:2010.

Z dysz na końcówce sferycznej wydobywa się silny strumień powietrza lub środka chłodząco-smarującego, wypychanego z uchwytu narzędziowego przez otwór w chwycie urządzenia do czyszczenia. Podczas przemieszczania się wrzeczona główka obraca się dodatkowo, docierając w ten sposób również do ostatniego kąta w przestrzeni roboczej.

Korki gwintowane i wkładki dławiące modyfikują strumień czyszczący.

#### Opis techniczny

## Karta danych

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| długość L                    | 78 mm                 |
| L <sub>1</sub>               | 35 mm                 |
| Ø D                          | 37 mm                 |
| maksymalna prędkość obrotowa | 100 min <sup>-1</sup> |
| zakres roboczy               | 360 stopni            |
| maks. ciśnienie chłodziwa    | 80 bar                |
| Rodzaj produktu              | Kulka do czyszczenia  |