

Garant**Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, kształt CS, TiN, MF: 5X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132835 5X0,5
GTIN	4045197073488
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.**

(kształt CS) 2 – 3 zwoje nakroju. **Powłoka z TiN.** Stosować z **emulsją** (min. zawartość oleju 8%).

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 4,5 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,5 mm
Ø gwintu	5 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	4,5 mm
Ø chwytu D _s	3,5 mm
długość całkowita L	70 mm

Chwył kwadratowy □	2,7 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E PM
norma	DIN 374
głębokość gwintu	10 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M5×0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	CS
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik