

HOLEX®**Precyzyjna taśma klejąca, szer.×długość: 18X50 mm×m****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 083772 18X50 |
| GTIN | 4062406242336 |
| Klasa artykułu | 02A |

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalne taśmy samoprzylepne do licznych obszarów zastosowania takich jak naprawy, ochrona, oklejanie i pakowanie.

Dla wyraźnych granic kolorów na gładkich i lekko chropowatych podłożach, odporne na promieniowanie UV.

- **Cienka, standardowa taśma maskująca z papieru specjalnego (Washi).**
- **Dobra przyczepność i wytrzymałość na rozciąganie.**

Środek klejący: akrylan

Grubość: 0,08 mm

Liczba taśm samoprzylepnych: 12

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|---------|
| Liczba taśm samoprzylepnych | 12 |
| Grubość | 0,08 mm |
| długość | 50 m |
| Rozciągliwość | 4 % |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Magazyn – wilgotność powietrza | 50 % |
| Siła klejenia na stali | 0,11 N/mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 3,8 N/mm |
| zastosowanie | Wiązanie |
| zastosowanie | Mocowanie |
| zastosowanie | Maskowanie |
| zastosowanie | oklejanie |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne |
| Środek klejący | akrylan |
| cechy szczególne | Odporne na promieniowanie UV. |
| cechy szczególne | do zrywania ręką |
| cechy szczególne | ostra krawędź farby |
| temperatura przechowywania | 20 °C |
| kolor | pomarańczowy |
| Z warstwą oddzielającą | nie |
| szerokość | 18 mm |
| odporne na temperaturę do | 100 °C |
| Minimalna trwałość | 12 miesięcy |
| Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |