

Garant**Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt B, bez powłoki, MF: 14X1,25****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 132830 14X1,25 |
| GTIN | 4045197073112 |
| Klasa artykułu | 11H |

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 12,8 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|----------|
| Ø gwintu | 14 mm |
| Liczba ostrzy Z | 3 |
| kąt nacięcia | 8 stopni |
| Ø otworu rdzenia | 12,8 mm |
| skok gwintu | 1,25 mm |
| liczba rowków wiórowych | 3 |
| Ø chwytu D _s | 11 mm |
| długość całkowita L | 100 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Chwył kwadratowy □ | 9 mm |
| Klasa tolerancji | ISO 2 6H |
| Materiał ostrza | HSS E |
| norma | DIN 374 |
| głębokość gwintu | 28 mm |
| Rodzaj gwintu | MF |
| wielkość gwintu | M14×1,25 |
| powłoka | bez powłoki |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Norma na gwinty | DIN 13 |
| Kształt nakroju | B |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym |
| kierunek skrawania | prawe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |