

Garant

Uchwyty do głowic frezarskich z kanałkami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 100 A = 160, \varnothing trzpienia d1: 27 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	306691 27
GTIN	4062406243777
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- średnica mocowania 40, z 4 otworami gwintowanymi do mocowania głowic tnących wg DIN 2079
 - z otworem Balluffchip
 - powiększona powierzchnia wiązania
 - obrobione powierzchnie funkcyjne HSK.
- z kanałkami doprowadzającymi chłodziwo.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

\varnothing zewn. D: 60 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 21 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 27

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 27

Opis techniczny

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
\varnothing trzpienia d ₁	27 mm

Długość trzpienia frezarskiego L ₄	21 mm
Ø zewn. D	60 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	27
adapter	HSK-A 100 A = 160
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Otwór kanalika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Aksesoria

Klucze specjalne do Ø trzpienia 27 mm	309840 27
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 27 mm	309860 27